

# caja tomacorriente MSSD-C-S-M16

Número de artículo: 192748

FESTO

con conectores autocortantes y autoaislantes



## Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	10
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	38 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector tipo zócalo Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803
Diámetro del cable	5,5 ... 8 mm
Diámetro nominal del conducto	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro