

eje de guía FDG-32- -

Número de artículo: 192852

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	32
Carrera	10 ... 3.000 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	eje de guía sin accionamiento
Velocidad máxima	3 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del elemento de guía	Acero
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio anodizado