

# generador de vacío



## VAD-3/8

Número de artículo: 19294

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



### Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	1,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Característica del eyector	Alto vacío
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento Mpa	0,15 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Vacío máximo	80 %
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión de vacío	G3/8
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio