


# Cilindros normalizados

## DNA-1 1/2"- -

Número pieza: 193383

FESTO

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.  
Las ilustraciones, las especificaciones técnicas de la hoja de datos y los accesorios correspondientes pueden variar según la configuración del producto.



## Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Carrera	0,5 ... 80 "
Diámetro del émbolo	1 1/2"
En base a la norma	ANSI/NFPA
Presión de funcionamiento	0,6 ... 12 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido filtrado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	≥ -20 °C
Masa adicional por 10 mm de carrera	250 g
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina