

# Racor rápido roscado en T QST-F-G1/8-6

Número pieza: 193429

FESTO

Girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.



## Hoja de datos

| Caracter.   | Valor   |
|---|---|
| Tamaño  | Estándar  |
| Díámetro nominal  | 3,8 mm  |
| Tipo de junta del eje atornillable                          | Junta   |
| Construcción  | Principio de empuje y tracción                  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura  | -0,95 ... 16 bar                                |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]     |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando   | Opción de funcionamiento con lubricación        |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                     | 3   |
| Seguridad alimentaria                                       | de acuerdo con la Declaración del fabricante    |
| Temperatura ambiente  | 0 ... 150 °C                                    |
| Homologación  | Germanischer Lloyd                              |
| Par de apriete máximo                                       | 10 Nm   |
| Peso del producto   | 22 g  |
| Conexión neumática 1  | G1/8  |
| Conexión neumática 2  | para diámetro exterior del tubo flexible de 6 m |
| Indicación sobre el material                                | Conforme con RoHS                               |
| Información sobre el material del cuerpo                    | latón<br>cromado y niquelado                    |
| Información sobre el material de la cinta de la rosca       | FPM   |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | FPM   |