


cable de conexión KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B

Número de artículo: 193689

FESTO

Altamente versátil, con reducción de la corriente de mantenimiento integrada, para electroválvulas CPE10/14-M1BH.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Funciones adicionales	Reducción de la corriente de parada
Indicación de la posición de conmutación	LED
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Par de apriete	0,25 Nm
Peso del producto	90 g
Conexión eléctrica	Conector angular / cable Forma cuadrangular / extremo abierto 2 contactos / 2 hilos
Estructura del cable	2x0,25
Diámetro del cable	3,4 mm
Longitud del cable	5 m
Conexión de conducto de protección	no existente
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce