


conector tipo zócalo con cable KMYZ-4-24-0,5-B

Número de artículo: 193690

FESTO

para válvulas de conmutación rápida



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	10 g
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo Cable Forma rectangular MSZC
Margen de tensión de funcionamiento DC	3 ... 36 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Conexión de conducto de protección	no existente
Longitud del cable	0,5 m
Característica de la línea	Estándar
Estructura del cable	2x0,35
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Bronce