


Unidad de indicación y control SPC200-MMI-1F

Número pieza: 194018

FESTO

para puesta a punto, programación y diagnóstico
Tipo armonizado: suministrable hasta 2007



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ayuda a la configuración	Archivo EDS
Display	2x16 caracteres LCD-Display
Elementos de control	6 teclas Teclado con membrana de recubrimiento
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
consumo de corriente típico, tarjeta	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Según la normativa UE sobre EMC
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	225 g
ejecución interface MMI	RS232C separación galvánica 9600 - 115200 Baud Datos de 8 bit 1 bit de parada even parity sin handshake
conexión eléctrica, tensión de funcionamiento	Soporte multitubo 3 contactos
conexión eléctrica MMI-1	Conector SUB-D 9 contactos