


Unidad de mantenimiento FRCS-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A

Número pieza: 195001

FESTO

Combinación Filtro-Presión-Válvula de regulación-Lubricador, serie S, con cabeza cerrable del regulador.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Tamaño | maxi |
| Serie | D |
| Asegurar el accionamiento | Botón giratorio con cerrojo integrado |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Evacuación del condensado | completamente automático |
| Construcción | Filtro regulador sin manómetro Lubricador proporcional estándar |
| Cantidad máxima de condensado | 43 cm ³ |
| Funda de protección | funda protectora metálica |
| Indicación de la presión | preparado para G1/4" |
| Margen de regulación de la presión | 0,5 ... 7 bar |
| Presión inicial 1 | 1,5 ... 12 bar |
| Histéresis máxima de la presión | 0,4 bar |
| Caudal nominal normal | 5.000 l/min |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 2.600 g |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto |
| Conexión neumática 1 | G3/4 |
| Conexión neumática 2 | G3/4 |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Información sobre el material del depósito del filtro | PC |