

racor de boquilla CN-M5-PK-2

Número de artículo: 19521

FESTO

para tubo flexible PAN, PUN, PP, PU, PR,
con junta.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	1,5 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior M5
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 3 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Acero