

# tubo flexible de material sintético PLN-10X1,5-SW

Número de artículo: 195283

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	57 mm
Diámetro interior	7 mm
Radio máximo de curvatura	22 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación.
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,0375 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 10 mm
Color	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE