


cable de conexión KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

Número de artículo: 196065

FESTO

para electroválvulas CPE-M1BH, CPE10SC y distribuidor multipolo MPV.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Posición de montaje | indistinto |
| Funciones adicionales | Reducción de la corriente de parada |
| Indicación de la posición de conmutación | LED |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE sobre EMC |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Peso del producto | 54 g |
| Conexión eléctrica | Conector acodado/conector recto Forma cuadrangular / M8x1 2 contactos / 3 contactos |
| Estructura del cable | 2x0,25 |
| Diámetro del cable | 3,4 mm |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Conexión de conducto de protección | no existente |
| Tipo de fijación | en electroválvula con tornillo central M2 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | PA |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | TPE-U(PUR) |
| Información sobre el material del contacto crimp | Bronce |