


# conector eléctrico tipo zócalo MHAP-PI

Número de artículo: 197260

FESTO

Para bloques de conexión y bloques de distribución MHA1-P...-PI y MHP1-P...-PI



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	4 g
Conexión eléctrica	2 contactos Conector tipo zócalo
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 60$ V
Resistencia a la corriente	3 A
Longitud del cable	0,5 m
Diámetro del cable	1 mm
Estructura del cable	2x0,14
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre estañada