

Caballote CRLMC-63

Número de artículo: 197323

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	306 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Pulido electrolítico Acero de alta aleación
Material del cojinete	Material sintético