

# Terminal de válvulas MH2

Número pieza: 197335


FESTO

Con válvulas de conmutación rápida.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2007

Para configurar, colocar primero el producto en la cesta de la compra.

Según la configuración, los datos técnicos dados en la ficha técnica y los correspondientes accesorios pueden no coincidir exactamente para este producto.



## Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable 3/2 abierta monoestable
Caudal nominal normal	100 l/min
Conexión neumática de utilización	M5
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	conexión individual Multipol
Cantidad máxía de posiciones para válvulas	10
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Ancho	10 mm
Tipo de protección	IP40 IP65
Diámetro nominal	2 mm
Patrón	14 mm
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Construcción	Válvula de asiento con descarga
Tipo de control	directo
Estructura del terminal de válvulas	patrón fijo
Indicación de la posición de conmutación	sí, con conector tipo zócalo
Apropiado para vacío	sí
Tensión nominal de funcionamiento DC	5 V 24 V 12 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-5 ... 40 °C
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE