


bloque para montaje en batería MHA2-PR4-3-M5

Número de artículo: 197448

FESTO

Para válvulas para placa base MHA2-...-HC/TC



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1/33	M7
Conexión neumática 2	M5
Conexión neumática 3/11	M7
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio