


Placa de alimentación MHP2-PR10-3-PI-D25

Número pieza: 197465

FESTO

Con bases de enchufe y multipin eléctrico, para válvulas semi in-line
MHP2-...-PI

Tipo armonizado: suministrable hasta 2007



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	10
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
conexión neumática 1/33	M7
conexión neumática 3/11	M7
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de la placa base	Aleación forjable de aluminio