

Secador de membrana LDM-3/4-D-MAXI-600


Número pieza: 197513

FESTO

para disponer de aire comprimido seco y limpio.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2006

Atención: para conseguir un funcionamiento correcto del aparato, es indispensable la prefiltración del aire de funcionamiento con un filtro micrónico de 0,01µm (contenido residual de partículas < 0,1µm, contenido residual de aceite < 0,1 mg/m³).



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Tamaño | maxi |
| Serie | D |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Construcción | secador de membrana |
| Presión inicial 1 | 3 ... 8,5 bar |
| Caudal nominal normal | 600 l/min |
| Fluido | Aire de calidad 1:7:1 según ISO 8573-1 |
| disminución del punto de condensación bajo presión | 13 °C |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 55 °C |
| Temperatura del medio | 5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 1.670 g |
| Tipo de fijación | a elegir: Montaje del conducto con accesorios |
| Conexión neumática 1 | G3/4 |
| Conexión neumática 2 | G3/4 |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Información sobre el material del depósito del filtro | Aleación forjable de aluminio |