

# tubo flexible helicoidal PUN-4X0,75-S-0,5-SW

Número de artículo: 197602

FESTO

altamente versátil, en buena medida resistente a la hidrólisis



## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	0,5 m
Diámetro exterior	4 mm
Longitud sin extender	0,184 m
Diámetro interior	2,6 mm
Diámetro de la bobina	25 mm
Cantidad de espiras	20
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso del producto	13 g
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 4 mm para boquilla con diámetro interior de 3 mm, con tuerca para boquilla con diámetro interior de 3 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)