

tubo flexible helicoidal PUN-12X2-S-6-SW

Número de artículo: 197616

FESTO

altamente versátil, en buena medida resistente a la hidrólisis



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Longitud de funcionamiento | 6 m |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud sin extender | 0,98 m |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de la bobina | 95 mm |
| Cantidad de espiras | 64 |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Homologación | TÜV |
| Certificado entidad que lo expide | B 013277 0506 00 |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Peso del producto | 1.300 g |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 12 mm |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Material del tubo flexible | TPE-U(PU) |