


bloque distribuidor FR-8-1/4

Número de artículo: 2078

FESTO

para distribución de aire comprimido.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	14 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	230 g
Cantidad de salidas	8
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/2
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio