

boquilla de enchufe KDV-PK-4

Número de artículo: 208380

FESTO

para uniones múltiples de tubos flexibles diámetro int. 2, 3 y 4 mm



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3,4 mm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexión neumática	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS