


# distribuidor giratorio GF-1/4

Número de artículo: 2094

FESTO

con conductos rígidos para la alimentación de aire y cuatro salidas giratorias



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	300 1/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS