


válvula de estrangulación y antirretorno GR-3/4

Número de artículo: 2103

FESTO

Caudal de paso regulable en un sentido



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal con taladro pasante
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	3.300 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	4800 l/min
Presión de funcionamiento	0,3 ... 15 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Posición de montaje	indistinto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	938 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS