


válvula estranguladora GRO-1/4

Número de artículo: 2109

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de las válvulas | Función de estrangulamiento |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Elemento de ajuste | Tornillo moleteado |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto |
| Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación | 350 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Material de la carcasa | Aleación forjable de aluminio |
| Posición de montaje | indistinto |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -20 ... 60 °C |
| Peso del producto | 80 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del tornillo de regulación | Acero cincado |