

tuerca de unión MCK-PK-9-KU

Número de artículo: 211293

FESTO

Ejecución en polímero



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Rosca interior M16x1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 1	para boquilla con diámetro interior de 9 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS