

tubo flexible con trenzado metálico


P-13-SW

Número de artículo: 2234

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	23 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	100 mm
Diámetro interior	13 mm
Radio máximo de curvatura	50 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,4 kg/m
Conexión neumática	für Stecktüle Innen-Ø 13 mm
Color	Negro
Dureza Shore	A 71 +/- 5
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	EPDM SBR