

conjunto de sujeción axial EAMM-A-D40-40G-S1

Número de artículo: 2256399

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|--------------------|
| Posición de montaje | indistinto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de giro transferible | 12,5 Nm |
| Peso del producto | 450 g |
| Código de conexión, actuador | D40A D40B |
| Código de conexión, entrada motor | 40G |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |