


conjunto de sujeción axial EAMM-A-D60-70A-S1

Número de artículo: 2256699

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	750 g
Código de conexión, actuador	D60A D60B
Código de conexión, entrada motor	70A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS