

manómetro para panel FMA-63-0,25-C

Número de artículo: 225783

FESTO

Con unidad de indicación en bar y psi.



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de la escala [bar]	0 ... 0,25 bar
Margen de indicación	0 ... 3,6 psi
Corresponde a la norma	EN 837-3
Magnitud nominal manómetro	63
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Fluido	Fluidos líquidos Fluidos gaseosos
Presión de funcionamiento	0 ... 0,25 bar
Factor de esfuerzo alternante	0,9
Factor de esfuerzo continuo	0,75
Clase de precisión de medición	1,6
Tipo de protección	IP43
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Posición de la conexión	Dorso céntrico
Conexión neumática	G1/4
Material de los pivotes roscados	latón
Material de la carcasa	Acero
Material de la mirilla	PMMA
Material del anillo de fijación	Acero
Material de los tornillos	Acero
Peso del producto	120 g
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	sin acetileno sin oxígeno