



# válvula de escape rápido SE-3/4

Número de artículo: 2280

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	escape rápido
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Tipo de fijación	con taladro pasante
Caudal nominal normal, descarga de aire 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	7.500 l/min
Caudal nominal normal, aireación 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	2.500 l/min
Presión de funcionamiento	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diámetro nominal	19 mm
Posición de montaje	indistinto
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 75 °C
Peso del producto	710 g
Conexión neumática 3	G3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR