


arrastrador DARD-L1-18-M

Número de artículo: 2349274

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	18
Desviación radial +/-	2,5 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	400 N
Peso del producto	94 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del adaptador	Aluminio anodizado
Material del perno	Acero
Material del manguito	Aluminio anodizado
Material de la articulación	PA reforzado
Material de los tornillos	Acero, recubierto