


manguito de fijación

EAMH-145-12-C34

Número de artículo: 2429590

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	38,1 kgmm ²
Peso del producto	274 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS