

manguito de fijación EAMH-145-24-C34

Número de artículo: 2429592

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|----------------------|
| Tamaño | 145 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 4.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 30 kgmm ² |
| Peso del producto | 177 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |