

válvula higiénica de mariposa VZFB-A-2"-CC-V4V4V


Número de artículo: 2461914

Producto sustituido

Diámetro nominal 2", con manguito de sujeción, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Construcción | Válvula de disco de 2 vías |
| Tipo de accionamiento | manual |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto |
| Conexión de las válvulas de proceso | Clamp/Clamp |
| Diámetro nominal DN | 2" |
| Sentido del flujo | reversible |
| Presión nominal de válvulas de proceso | 10 |
| Momento de accionamiento | 14 Nm |
| Basado en la norma | ASME BPE |
| Fluido | agua Líquidos neutros |
| Temperatura del medio | -15 ... 140 °C |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material cuerpo | 1.4404 |
| Material de la arandela | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material disco | 1.4404 |
| Material del eje | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número del material árbol | 1.4404 |
| Peso del producto | 1.700 g |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 - riesgo de corrosión muy alto |