



Cilindro redondo DGS-40-140-PPV

Número de artículo: 2480
Producto sustituido

FESTO

con amortiguación de final de carrera regulable en ambos lados.
Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Carrera | 140 mm |
| Diámetro del émbolo | 40 mm |
| Amortiguación | PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados |
| Detección de la posición | sin |
| Variantes | vástago simple |
| Presión de funcionamiento | 0,6 ... 10 bar |
| Modo de funcionamiento | de doble efecto |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Carrera de amortiguación | 15 mm |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 633 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 754 N |
| Conexión neumática | G1/4 |