


# kit de tope DADP-ES-Q12-16

Número de artículo: 2536503

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                  |
|---|--|
| Tamaño                                  | 16                                     |
| Margen de ajuste del ángulo de giro     | 0 ... 270 deg                          |
| Posición de montaje                     | indistinto                             |
| Ajuste fino                             | -6 deg                                 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo           |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                         |
| Temperatura ambiente                    | 0 ... 60 °C                            |
| Peso del producto                       | 110 g                                  |
| Tipo de fijación                        | con taladro pasante                    |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS                      |
| Material de los topes                   | Acero inoxidable de aleación fina      |
| Material de la palanca                  | Bronce de berilio niquelado            |
| Material de la arandela                 | Aleación forjada de aluminio anodizado |