


placa base VABP-S1-1V1G-G14-2

Número de artículo: 2614860

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	42 mm
Conexión de función 32	G1/8
Conexión de función 34	G1/8
Toma neumática 22	Placa base G1/4
Conexión neumática 44	Placa base G1/4
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	1.400 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	1.623 g
Conexión del aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio
Material de la junta tórica	NBR
Material de los tornillos	Acero