


kit de tope EADP-ES-R3-32

Número de artículo: 2735411

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 325 deg
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa JO	1,3 kgcm ²
Peso del producto	290 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Bronce de berilio niquelado
Material de la brida	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del retenedor	Aleación forjable de aluminio anodizado