


manguito de fijación EAMH-60-11-C18.1

Número de artículo: 2789160

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	1,31 kgmm ²
Peso del producto	28 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS