

# manguito de fijación EAMH-86-10-C27.3-P

Número de artículo: 2789365

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor               |
|--|---------------------|
| Tamaño   | 86                  |
| Posición de montaje                            | indistinto          |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 5.000 1/min         |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B2-L      |
| Temperatura de almacenamiento                  | -25 ... 60 °C       |
| Humedad relativa del aire                      | 0 - 95 %            |
| Temperatura ambiente                           | -10 ... 60 °C       |
| Momento de inercia de la masa                  | 9 kgmm <sup>2</sup> |
| Peso del producto                              | 115 g               |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS   |