

conjunto de fuelles

EADB-V2-32-S10-100

Número de artículo: 2828829

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	57 mm
Tamaño	32
Carreras	10 ... 100 mm
Prolongación del vástago	52 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Masa móvil	46 g
Peso del producto	116 g
Tipo de fijación	Desplazable con pasador roscado
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los adaptadores	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina