


placa de alimentación MRS-2

Número de artículo: 2844247

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	2
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	2,5 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	4 Nm
Peso del producto	365 g
Conexión neumática 1	G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio