


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-D32-60G

Número de artículo: 2946758

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	6,5 Nm
Peso del producto	540 g
Código de conexión, actuador	D32A D32B D32C
Código de conexión, entrada motor	60G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS