


# placa base NASE-1/4-NPT-1-ISO

Número de artículo: 30426

FESTO

con distribución de conexiones según ISO 5599/I y conexión eléctrica integrada, pre-ensamblada, según ISO 5599/II. Conexiones laterales.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	6 mm
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Homologación	UL - Recognized (OL)
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	atornillable
Conexión del aire de pilotaje 12	1/8 NPTF
Conexión del aire de pilotaje 14	1/8 NPTF
Conexión neumática 1	1/4 NPTF
Conexión neumática 2	1/4 NPTF
Conexión neumática 3	1/4 NPTF
Conexión neumática 4	1/4 NPTF
Conexión neumática 5	1/4 NPTF