


conector tipo zócalo con cable KMF-1-230AC-2.5

Número de artículo: 30936

FESTO

preconfeccionado, para bobinas F.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tipo de fijación | en electroválvula con tornillo central M3 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Peso del producto | 170 g |
| Conexión eléctrica | Conector tipo zócalo |
| Tensión de funcionamiento nominal AC | 230 V |
| Conexión de conducto de protección | presente |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Diámetro del cable | 6 mm |
| Estructura del cable | 3x0,75 |
| Tipo de protección | IP67 según IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE de baja tensión según la directiva RoHS-RL de la UE |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Material de la cubierta aislante del cable | PVC |
| Material de la carcasa | PC POM |
| Material de los contactos crimp | Bronce |