


bloque distribuidor FR-9-M3-B

Número de artículo: 30981

FESTO

para distribución de aire comprimido.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	15 g
Cantidad de salidas	9
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/8
Conexión neumática 2	Rosca interior M3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aluminio anodizado