

# racor acodado con resalte

## LCN-M3-PK-3

Número de artículo: 30982

FESTO

orientable, con junta



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior M3
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc Acero inoxidable de aleación fina