



sensor de proximidad SMPO-1-H-B

Número de artículo: 31008

FESTO

sin conjunto de fijación.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Construcción | Construcción en bloque |
| Principio de medición | magnético |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 6 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin opción de funcionamiento con lubricación |
| Temperatura ambiente | -15 ... 60 °C |
| Reproducibilidad del valor de conmutación | +/- 0,2 mm |
| Tiempo de conexión | < 30 ms |
| Tiempo de desconexión | < 25 ms |
| Tipo de fijación | con taladro pasante con accesorios |
| Función de las válvulas | 3/2 |
| Conexión neumática | Boquilla PK-3 |
| Peso del producto | 14 g |
| Material de la carcasa | latón PA POM |
| Indicación del estado | óptico |
| Tipo de protección | IP65 |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |