


horquilla SG-M8

Número de artículo: 3111

★ Gama básica

con tuerca hexagonal, para fijación oscilante de cilindros (por el lado del vástago), según DIN ISO 8140.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M8
Corresponde a la norma	DIN 71752 ISO 8140
Conexión roscada	Rosca interior M8
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	53 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero cincado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado